nVent CADDY

We connect and protect

Aggancio per travi reticolari

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

Può essere installato su travi reticolari o ad I

La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Non è necessario assemblaggio

Nessun pezzo sciolto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Diametro della vite (Sc)	A
CSBBARJEG	404354	Ghisa	Elettrozincato	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il fissaggio strutturale e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL				
Pezzo numero	**Installazione del Fissaggio Strutturale**	**Spessore della flangia**	**Braccio di Rinforzo**	**Capacità di carico**
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Carichi secondo FM					
Direzione del rinforzo	**Dimensione tubazione**	**Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale**			
		30°- 44°	**45°- 59°**	**60°- 74°**	**75°- 90°**
Parallelo	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Perpendicolare	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

SCHEMI









AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.