

BC-MSM Conduit a morsetto, montaggio laterale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Facile installazione alle flange della trave

Elimina conduit con curvatura offset

La clip per conduit ruota di 360 gradi

SPECIFICHE

Finitura: nVent CADDY Armour


Materiale: Acciaio armonico

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Coppia (TQ)	Carico statico	Certificazioni
EBC6MSM	172650	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	
EBC812MSM	160180	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Coppia (TQ)	Carico statico	Certificazioni
EBC16MSM	172660	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC20MSM	172670	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC24MSM	172680	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC32MSM	172690	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

