nVent | CADDY

We connect and protect

Morsetto con elemento girevole



CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

Morsetto girevole

Adatto per montaggio su strutture in acciaio inclinate

Comprende dado e rondella M10

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Coppia (TQ)	Angolo 1 (a1)	Angolo 2 (a2)
HB2	336030	Elettrozincato	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Zincata a caldo	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.