

# Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Accetta barre filettate M10 o M12

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | N.B./N. | Diametro esterno (OD) | Dimensione asta (RS) | Altezza (H) | Lunghezza (L) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|

|                  |        |    |         |        |          |        |
|------------------|--------|----|---------|--------|----------|--------|
| CSBBRP0200E<br>G | 404480 | 50 | 60.3 mm | 10, 12 | 100.3 mm | 68.3mm |
| CSBBRP0125E<br>G | 404478 | 32 | 42.2 mm | 10, 12 | 82.6 mm  | 50mm   |
| CSBBRP0150E<br>G | 404479 | 40 | 48.3 mm | 10, 12 | 88.9 mm  | 56.1mm |
| CSBBRP0100E<br>G | 404477 | 25 | 33.4 mm | 10, 12 | 73.7 mm  | 41.4mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|---------------|
| CSBBRP0200EG      | 404480          | 22.2 mm       |
| CSBBRP0125EG      | 404478          | 22.2 mm       |
| CSBBRP0150EG      | 404479          | 22.2 mm       |
| CSBBRP0100EG      | 404477          | 22.2 mm       |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

