

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione al foro filettato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina

Puo' essere fissato su strutture in metallo

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta (RS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRS3MEG	402241	Acciaio	Elettro galvanizzato	10, 12	28.2 mm	40.4mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

