

Vite per calcestruzzo BSZ-su



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzo approvato per categoria sismica C1 (tutti i diametri)

Utilizzo approvato per categoria sismica C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori)

Il tassello rimovibile e' ideale per fissaggi temporanei

La finitura Atlantis offre una protezione dalla corrosione superiore (fino a un ambiente C3 in conformità alle norme EN ISO 9223 e 9224)

La finitura Atlantis è adatta per l'installazione all'aperto

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro della punta di perforazione	Lunghezza vite (L)	Profondità incasso
-------------------	-----------------	------	--------------------------------------	--------------------	--------------------

BSZSU06040ZL	402605	Atlantide	6mm	40mm	35 mm
BSZSU08070ZL	402610	Atlantide	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110ZL	402625	Atlantide	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06040EG	402635	Elettrogalvanizzato	6mm	40mm	35 mm
BSZSU08070EG	402645	Elettrogalvanizzato	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110EG	402663	Elettrogalvanizzato	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06050ZL	402606	Atlantide	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100ZL	402615	Atlantide	10mm	100mm	85 mm
BSZSU06050EG	402640	Elettrogalvanizzato	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100EG	402650	Elettrogalvanizzato	10mm	100mm	85 mm
BSZSU10120ZL	402620	Atlantide	10mm	120mm	85 mm
BSZSU10120EG	402658	Elettrogalvanizzato	10mm	120mm	85 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Coppia di serraggio (TQ)	Certificazioni
BSZSU06040ZL	402605	5 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU08070ZL	402610	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110ZL	402625	5 mm		CE, 20-0046, VdS
BSZSU06040EG	402635	5 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU08070EG	402645	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Coppia di serraggio (TQ)	Certificazioni
BSZSU12110EG	402663	5 mm		CE, 20-0046, VdS
BSZSU06050ZL	402606	15 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU10100ZL	402615	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU06050EG	402640	15 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU10100EG	402650	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120ZL	402620	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120EG	402658	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046			
Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

