

Rondella a U canale C.



CARATTERISTICHE

Piastrina a U

Per l'uso con profili a C

SPECIFICHE

Fine: Elettrolitico

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	Spessore (T)	Dimensione del foro (HS)
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di canale
PLNE1208	588260	E0L, E0, E1

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di canale
PLNE010	588250	E0, E0L
PLUN110	588290	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	E2, E3, E4

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

