

Portacavi con spina



CARATTERISTICHE

Il bloccaggio facile da aprire, permette di aggiungere o togliere cavi velocemente anche dopo l'installazione

Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo

Puo' essere montato a muro tramite l'asola laterale (viteria non inclusa)

Le clip possono essere fissate ad un supporto permettendo il supporto di piu' cavi o conduit solo con un foro

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Capacità del cavo	Gamma di diametro del cavo	Diametro foro trapanato
SCSH25	800043	Polipropilene	-10 to 85 °C	40	10 mm	6mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità foratura	A.	B	Carico statico
SCSH25	800043	30mm	96 mm	46 mm	190N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

