

Fascetta con clip per flangia



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	A	B
2H4CT	178510	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	A	B
4H24CTS1	160500	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
4H58CTR5	191022	150N	
4H58CTS1	170430	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

