

Catena CHN



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Catena ad anelli arrotondati

Conforme allo standard DIN 5685

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Lunghezza (L)	A.	B
CHN13KSP	591410	Acciaio	Elettro galvanizzato	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Acciaio	Elettro galvanizzato	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Acciaio	Elettro galvanizzato	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Lunghezza (L)	A.	B
CHN17KS4	591510	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Acciaio	Elettro galvanizzato	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	D	Carico statico	Certificazioni
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

