

Staffa per cavo doppia con spina



CARATTERISTICHE

Ideale per piccoli fasci di cavi

Fino a due conduit in plastica possono essere attaccati ad una singola staffa tramite un solo foro nel calcestruzzo

L' acciaio armonico con cui e' costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che e' stata fissata

I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Capacità del cavo	Diametro foro trapanato	Profondità foratura
SCKB20	800041	Polipropilene	-10 to 85 °C	26	6mm	30mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Lunghezza	Carico statico
SCKB20	800041	45 mm	249 mm	240N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

