

Asta filettata per piano trapezoidale EER-ti/T.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Supporto delle barre filettate

Impronta della filettatura per facilitare l'installazione

SPECIFICHE

Fine: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio per molle

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Spessore flangia (FT)	Diametro della punta di perforazione	Carico statico 1 (F1)
EERTIM6	173120	6 mm	Filettato	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM10	173140	10 mm	Filettato	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM8	173130	8 mm	Filettato	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 2 (F2)	Certificazioni
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM8	173130	900N	ITB

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore della flangia da 0,8 - 2,0 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore della flangia da 2,0 - 3,0 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

