


H-PSM da tubo protettivo a clip a flangia, montaggio laterale



CARATTERISTICHE

Per l'installazione è necessario solo un martello

Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio

Ruota su 360°

SPECIFICHE

Fine: nVent CADDY Armour

Orientamento: Montaggio laterale


Materiale: Acciaio per molle

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Spessore flangia (FT)	Carico statico finale (F)
8P4SM	175170	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
16P24SM	175260	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
12P24SM	175220	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Spessore flangia (FT)	Carico statico finale (F)
16P58SM	175270	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N
12P912SM	175240	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P912SM	175280	30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

