

Clip a flangia a martello, montaggio laterale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili

Adatto alla maggior parte delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico
2H4	170010	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N
4H24R5	191018	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H24S1	179610	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N
4H24SP25	172320	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico
4H24	170020	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H1318	170045	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N
4H58	170030	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H58R5	191019	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H58SP25	172350	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H912	170040	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H912R5	191045	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H912SP25	172380	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H58S1	179620	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N
4H912S1	179630	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
2H4	170010	ITB, UL, cUL
4H24R5	191018	UL, cUL, CE, 4H, EM, EBC
4H24S1	179610	
4H24SP25	172320	CE, 4H, EM, EBC
4H24	170020	cUL, CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL
4H1318	170045	UL, cUL
4H58	170030	CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL, cUL

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
4H58R5	191019	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58SP25	172350	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB, UL
4H912R5	191045	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H912SP25	172380	CE, 4H, EM, EBC
4H58S1	179620	
4H912S1	179630	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

