

Clip per flangia da fissare a martello, montaggio con vite verticale



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Adatto alla maggior parte delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
4H24IM11	170140	Spring Acciaio, Acciaio	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	3 - 8 mm	6	11mm
4H58IM11	170160	Spring Acciaio, Acciaio	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	8 - 14 mm	6	11mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
4H24IM11	170140	150N

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
4H58IM11	170160	150N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

