

Morsetto per tubi HD NI per impieghi pesanti, antincendio/irrigatore



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDN015EG	579041	Sì	Elettro galvanizzato	18 - 23 mm	15	M8, M10
HDN015G	579121	Sì	Elettro galvanizzato	18 - 23 mm	15	M8, M10
HDN020EG	579042	Sì	Elettro galvanizzato	26 - 31 mm	20	M8, M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDN020G	579122	Sì	GEOMET® 321	26 - 31 mm	20	M8, M10
HDN025EG	579043	Sì	Elettro galvanizzato	31 - 37 mm		M8, M10
HDN025G	579123	Sì	GEOMET® 321	31 - 37 mm		M8, M10
HDN032EG	579044	Sì	Elettro galvanizzato	38 - 44 mm	32	M8, M10
HDN032G	579124	Sì	GEOMET® 321	38 - 44 mm	32	M8, M10
HDN040EG	579045	Sì	Elettro galvanizzato	46 - 53 mm	40	M8, M10
HDN040G	579125	Sì	GEOMET® 321	46 - 53 mm	40	M8, M10
HDN047EG	579046	Sì	Elettro galvanizzato	54 - 60 mm		M8, M10
HDN047G	579126	Sì	GEOMET® 321	54 - 60 mm		M8, M10
HDN050EG	579047	Sì	Elettro galvanizzato	60 - 68 mm	50	M8, M10
HDN050G	579127	Sì	GEOMET® 321	60 - 68 mm	50	M8, M10
HDN060EG	579048	Sì	Elettro galvanizzato	66 - 73 mm		M8, M10
HDN060G	579128	Sì	GEOMET® 321	66 - 73 mm		M8, M10
HDN024	577002	Sì	Elettro galvanizzato	20 - 24 mm	15	M8, M10
HDN024HD	575002	Sì	Zincato a caldo	20 - 24 mm	15	M8, M10
HDN030	577003	Sì	Elettro galvanizzato	25 - 30 mm	20	M8, M10
HDN035	577004	Sì	Elettro galvanizzato	31 - 35 mm	25	M8, M10
HDN035HD	575004	Sì	Zincato a caldo	31 - 35 mm	25	M8, M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDN045HD	575006	Sì	Zincato a caldo	40 - 45 mm	32	M8, M10
HDN059	577008	Sì	Elettro galvanizzato	54 - 59 mm		M8, M10
HDN059HD	575008	Sì	Zincato a caldo	54 - 59 mm		M8, M10
HDN065	577009	Sì	Elettro galvanizzato	60 - 65 mm	50	M8, M10
HDN081	577011	Sì	Elettro galvanizzato	76 - 81 mm	65	M10, M12
HDN094HD	575013	Sì	Zincato a caldo	88 - 94 mm	80	M10, M12
HDN102	577014	Sì	Elettro galvanizzato	95 - 102 mm		M10, M12
HDN108	577015	Sì	Elettro galvanizzato	102 - 108 mm		M10, M12
HDN116	577016	Sì	Elettro galvanizzato	110 - 116 mm	100	M10, M12
HDN129HD	575018	Sì	Zincato a caldo	124 - 129 mm		M10, M12
HDN065EG	579049	Sì	Elettro galvanizzato	74 - 81 mm	65	M10, M12
HDN065G	579129	Sì	GEOMET® 321	74 - 81 mm	65	M10, M12
HDN075EG	579051	Sì	Elettro galvanizzato	82 - 88 mm		M10, M12
HDN075G	579131	Sì	GEOMET® 321	82 - 88 mm		M10, M12
HDN080EG	579052	Sì	Elettro galvanizzato	88 - 97 mm	80	M10, M12
HDN080G	579132	Sì	GEOMET® 321	88 - 97 mm	80	M10, M12
HDN085EG	579053	Sì	Elettro galvanizzato	93 - 100 mm		M10, M12
HDN085G	579133	Sì	GEOMET® 321	93 - 100 mm		M10, M12

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDN095EG	579054	Sì	Elettro galvanizzato	101 - 109 mm		M10, M12
HDN095G	579134	Sì	GEOMET® 321	101 - 109 mm		M10, M12
HDN100EG	579055	Sì	Elettro galvanizzato	110 - 118 mm	100	M10, M12
HDN100G	579135	Sì	GEOMET® 321	110 - 118 mm	100	M10, M12
HDN110EG	579056	Sì	Elettro galvanizzato	116 - 126 mm		M10, M12
HDN110G	579136	Sì	GEOMET® 321	116 - 126 mm		M10, M12
HDN120EG	579057	Sì	Elettro galvanizzato	130 - 141 mm		M12, M16
HDN120G	579137	Sì	GEOMET® 321	130 - 141 mm		M12, M16
HDN125EG	579058	Sì	Elettro galvanizzato	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDN125G	579138	Sì	GEOMET® 321	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDN140EG	579059	Sì	Elettro galvanizzato	144 - 154 mm		M12, M16
HDN140G	579139	Sì	GEOMET® 321	144 - 154 mm		M12, M16
HDN150EG	579061	Sì	Elettro galvanizzato	160 - 169 mm	150	M12, M16
HDN150G	579141	Sì	GEOMET® 321	160 - 169 mm	150	M12, M16
HDN180EG	579062	Sì	Elettro galvanizzato	170 - 180 mm		M12, M16
HDN180G	579142	Sì	GEOMET® 321	170 - 180 mm		M12, M16
HDN190EG	579063	Sì	Elettro galvanizzato	202 - 214 mm		M12, M16
HDN190G	579143	Sì	GEOMET® 321	202 - 214 mm		M12, M16

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDN200EG	579064	Sì	Elettro galvanizzato	219 - 230 mm	200	M12, M16
HDN200G	579144	Sì	GEOMET® 321	219 - 230 mm	200	M12, M16
HDN140	577019	Sì	Elettro galvanizzato	133 - 140 mm		M10, M12
HDN155	577021	Sì	Elettro galvanizzato	149 - 155 mm		M12, M16
HDN173	577023	Sì	Elettro galvanizzato	167 - 173 mm	150	M12, M16
HDN173HD	575023	Sì	Zincato a caldo	167 - 173 mm	150	M12, M16
HDN182	577024	Sì	Elettro galvanizzato	176 - 182 mm		M12, M16
HDN205	577026	Sì	Elettro galvanizzato	199 - 205 mm		M12, M16
HDN216	577027	Sì	Elettro galvanizzato	207 - 216 mm		M12, M16
HDN226	577028	Sì	Elettro galvanizzato	219 - 226 mm	200	M12, M16
HDN226HD	575028	Sì	Zincato a caldo	219 - 226 mm	200	M12, M16
HDN236	577029	Sì	Elettro galvanizzato	227 - 236 mm		M16, M20
HDN316	577068	Sì	Elettro galvanizzato	305 - 316 mm		M16, M20
HDN250EG	579065	Sì	Elettro galvanizzato	273 - 283 mm	250	M20
HDN250G	579145	Sì	GEOMET® 321	273 - 283 mm	250	M20
HDN300EG	579066	Sì	Elettro galvanizzato	317 - 333 mm	300	M20
HDN300G	579146	Sì	GEOMET® 321	317 - 333 mm	300	M20
HDN350EG	579067	Sì	Elettro galvanizzato	349 - 365 mm	350	M20

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDN350G	579147	Sì	GEOMET® 321	349 - 365 mm	350	M20
HDN400EG	579068	Sì	Elettro galvanizzato	395 - 411 mm	400	M20
HDN400G	579148	Sì	GEOMET® 321	395 - 411 mm	400	M20
HDN450EG	579069	Sì	Elettro galvanizzato	447 - 463 mm	450	M20
HDN450G	579149	Sì	GEOMET® 321	447 - 463 mm	450	M20
HDN500EG	579071	Sì	Elettro galvanizzato	499 - 512 mm	500	M20
HDN500G	579151	Sì	GEOMET® 321	499 - 512 mm	500	M20

Table 2/3						
Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDN015EG	579041	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN015G	579121	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN020EG	579042	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN020G	579122	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN025EG	579043	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN025G	579123	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN032EG	579044	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN032G	579124	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN040EG	579045	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDN040G	579125	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN047EG	579046	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN047G	579126	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN050EG	579047	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN050G	579127	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN060EG	579048	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN060G	579128	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN024	577002	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN024HD	575002	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN030	577003	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN035	577004	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN035HD	575004	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN045HD	575006	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN059	577008	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN059HD	575008	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN065	577009	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN081	577011	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN094HD	575013	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDN102	577014	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN108	577015	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN116	577016	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN129HD	575018	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN065EG	579049	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN065G	579129	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN075EG	579051	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN075G	579131	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN080EG	579052	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN080G	579132	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN085EG	579053	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN085G	579133	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN095EG	579054	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN095G	579134	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN100EG	579055	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN100G	579135	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN110EG	579056	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN110G	579136	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDN120EG	579057	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN120G	579137	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN125EG	579058	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN125G	579138	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN140EG	579059	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN140G	579139	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN150EG	579061	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN150G	579141	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN180EG	579062	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN180G	579142	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN190EG	579063	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN190G	579143	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN200EG	579064	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN200G	579144	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN140	577019	40 mm	4 mm	8 mm	M8	40mm
HDN155	577021	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN173	577023	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN173HD	575023	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDN182	577024	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN205	577026	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN216	577027	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN226	577028	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN226HD	575028	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN236	577029	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN316	577068	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN250EG	579065	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN250G	579145	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN300EG	579066	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN300G	579146	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN350EG	579067	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN350G	579147	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN400EG	579068	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN400G	579148	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN450EG	579069	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN450G	579149	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN500EG	579071	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDN500G	579151	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm

Table 3/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN015EG	579041	2000N	
HDN015G	579121	2000N	
HDN020EG	579042	2000N	
HDN020G	579122	2000N	
HDN025EG	579043	2000N	
HDN025G	579123	2000N	
HDN032EG	579044	2000N	
HDN032G	579124	2000N	
HDN040EG	579045	2000N	
HDN040G	579125	2000N	
HDN047EG	579046	2000N	
HDN047G	579126	2000N	
HDN050EG	579047	2000N	
HDN050G	579127	2000N	
HDN060EG	579048	3500N	
HDN060G	579128	3500N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN024	577002	2000N	ITB
HDN024HD	575002	2000N	
HDN030	577003	2000N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN035	577004	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN035HD	575004	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN045HD	575006	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN059	577008	2000N	VdS G4090030, ITB
HDN059HD	575008	2000N	VdS G4090030
HDN065	577009	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN081	577011	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN094HD	575013	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN102	577014	3500N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN108	577015	3500N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN116	577016	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN129HD	575018	5000N	VdS G4090030
HDN065EG	579049	3500N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN065G	579129	3500N	
HDN075EG	579051	3500N	
HDN075G	579131	3500N	
HDN080EG	579052	3500N	
HDN080G	579132	3500N	
HDN085EG	579053	3500N	
HDN085G	579133	3500N	
HDN095EG	579054	3500N	
HDN095G	579134	3500N	
HDN100EG	579055	3500N	
HDN100G	579135	3500N	
HDN110EG	579056	5000N	
HDN110G	579136	5000N	
HDN120EG	579057	5000N	
HDN120G	579137	5000N	
HDN125EG	579058	5000N	
HDN125G	579138	5000N	
HDN140EG	579059	5000N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN140G	579139	5000N	
HDN150EG	579061	5000N	
HDN150G	579141	5000N	
HDN180EG	579062	8500N	
HDN180G	579142	8500N	
HDN190EG	579063	8500N	
HDN190G	579143	8500N	
HDN200EG	579064	8500N	
HDN200G	579144	8500N	
HDN140	577019	5000N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN155	577021	5000N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN173	577023	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN173HD	575023	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN182	577024	8500N	ITB
HDN205	577026	8500N	ITB
HDN216	577027	8500N	ITB
HDN226	577028	8500N	ITB, VdS G4090030

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN226HD	575028	8500N	VdS G4090030
HDN236	577029	10000N	ITB
HDN316	577068	10000N	ITB
HDN250EG	579065	10000N	
HDN250G	579145	10000N	
HDN300EG	579066	12500N	
HDN300G	579146	12500N	
HDN350EG	579067	12500N	
HDN350G	579147	12500N	
HDN400EG	579068	12500N	
HDN400G	579148	12500N	
HDN450EG	579069	12500N	
HDN450G	579149	12500N	
HDN500EG	579071	12500N	
HDN500G	579151	12500N	



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

