

Fascetta stringitubo per impieghi pesanti



CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione del foro (HS)	Diametro vite (Sc)
SSG022RO	574600	Painted, Ossido rosso	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm
SSG028RO	574610	Painted, Ossido rosso	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm
SSG035RO	574620	Painted, Ossido rosso	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm
SSG043RO	574630	Painted, Ossido rosso	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm
SSG049RO	574640	Painted, Ossido rosso	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm
SSG061RO	574650	Painted, Ossido rosso	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione del foro (HS)	Diametro vite (Sc)
SSG077RO	574660	Painted, Ossido rosso	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm
SSG090RO	574670	Painted, Ossido rosso	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm
SSG115RO	574680	Painted, Ossido rosso	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm
SSG141RO	574685	Painted, Ossido rosso	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm
SSG170RO	574690	Painted, Ossido rosso	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm
SSG0359RO	574725	Painted, Ossido rosso	355 - 363 mm		22 mm	20 mm
SSG222RO	574700	Painted, Ossido rosso	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm
SSG276RO	574710	Painted, Ossido rosso	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm
SSG327RO	574720	Painted, Ossido rosso	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm
SSG410RO	574730	Painted, Ossido rosso	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Carico statico	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.
SSG022RO	574600	20mm	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	20mm	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG035RO	574620	40mm	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	40mm	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	40mm	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	40mm	1800N	40 mm	4 mm	97 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Carico statico	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.
SSG077RO	574660	40mm	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090RO	574670	40mm	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115RO	574680	60mm	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141RO	574685	60mm	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170RO	574690	60mm	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG0359RO	574725	80mm	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG222RO	574700	80mm	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276RO	574710	80mm	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327RO	574720	80mm	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410RO	574730	80mm	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico si riferisce a un set completo di morsetti tubo per applicazioni pesanti tenuti in posizione con le viti indicate per ISO 4014 e i corrispondenti dadi esagonali per ISO 4032. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo Standard SSG 7075E.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

