

Dado esagonale



CARATTERISTICHE

Filettato internamente con un profilo esagonale esterno per applicazioni multiple

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta	Spessore	Dimensione del filo
010M6	592040	Acciaio	Elettro galvanizzato	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Acciaio	Elettro galvanizzato	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Acciaio	Zincato a caldo	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Acciaio	Zincato a caldo	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		M12	10 mm	19 mm
010M12	592070	Acciaio	Elettro galvanizzato	M12	10 mm	19 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta	Spessore	Dimensione del filo
010M16	400444	Acciaio	Elettro galvanizzato	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Acciaio	Elettro galvanizzato	M10		

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

