

Clip metallica di fissaggio aggiuntiva per resistenza al fuoco



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Comprende l'inserito necessario per ottenere una resistenza al fuoco E30 secondo la Norma DIN 4102-12

Ideale per piccoli fasci di cavi

L' acciaio armonico con cui e' costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che e' stata fissata

I profili arrotondati impediscono il danneggiamento del cavo

I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

SPECIFICHE

Finitura: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio armonico

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Lunghezza (L)
-------------------	-----------------	--------------------------	---------------

PKM10H6IN	182048	7.2 mm	171.5mm
PKM16H6IN	182049	7.2 mm	233.5mm


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Test di resistenza al fuoco condotto con tipi di cavo elencati. È possibile utilizzare un cavo di sicurezza equivalente privo di alogeni secondo le linee guida nazionali.

E30 Fire Rating Power Cable Capacity				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Part Number	Number of Cores	Core Cross Section	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	14 Max

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

