

MTVB Ancoretta di gravità con rondella in gomma



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornito con barra filettata, dado, rondella e blocco di distribuzione del carico

La barra filettata viene assicurata per impedire la rimozione involontaria

Approvato per l'uso in sistemi di protezione antincendio stazionari (per tubi fino a 2")

SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Lunghezza (L)	Diametro della punta di trapano	Carico statico	Carico statico limite (F)
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Lunghezza (L)	Diametro della punta di trapano	Carico statico	Carico statico limite (F)
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
MTVB10100	584465	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	VdS G412037
MTVB8200	584456	VdS G412037
MTVB10200	584466	FM Approved, Pipe Hanger Components

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico rappresenta la portata massima consigliata quando si fissa su una lamiera trapezoidale.

Il valore del Carico statico finale non tiene conto delle caratteristiche di resistenza del materiale di supporto. Il fattore di sicurezza appropriato deve essere aggiunto a questa capacità di carico.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

