


nVent CADDY Macrofix isolato M8



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Temperatura: -50 to 110 °C

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Gomma EPDM-SBR;Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
-------------------	-----------------	-----------------------	---------	----------------------	---------------	--------------

MFE031	586204	25 - 31 mm	20	M8	20 mm	1 mm
MFE037	586205	31 - 37 mm	25	M8	20 mm	1 mm
MFE015	586201	11 - 15 mm	8	M8	20 mm	1 mm
MFE019	586202	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1 mm
MFE025	586203	19 - 25 mm	15	M8	20 mm	1 mm
MFE044	586206	37 - 44 mm	32	M8	20 mm	1 mm
MFE068	586209	58 - 68 mm	50	M8	20 mm	1.25 mm
MFE058	586208	50 - 58 mm		M8	20 mm	1.25 mm
MFE050	586207	44 - 50 mm	40	M8	20 mm	1.25 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFE031	586204	6	22mm	1000N
MFE037	586205	6	22mm	1000N
MFE015	586201	6	17mm	1000N
MFE019	586202	6	17mm	1000N
MFE025	586203	6	22mm	1000N
MFE044	586206	6	27mm	1000N
MFE068	586209	6	32mm	1500N
MFE058	586208	6	27mm	1500N
MFE050	586207	6	27mm	1500N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135
Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272
altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19
Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

