

nVent CADDY Macrofix isolato M8/M10



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Temperatura: -50 to 110 °C

Colore: Nero

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFD025	586003	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD037	586005	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD015	586001	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFD160	586018	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD215	586021	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 2/2				
Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFD025	586003	6	22mm	1000N
MFD031	586004	6	22mm	1000N
MFD037	586005	6	22mm	1000N
MFD019	586002	6	17mm	1000N
MFD044	586006	6	27mm	1000N
MFD015	586001	6	17mm	1000N
MFD050	586007	6	27mm	1500N
MFD058	586008	6	27mm	1500N
MFD068	586009	6	32mm	1500N
MFD078	586010	6	32mm	2000N

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFD088	586011	6	32mm	2000N
MFD118	586014	6	37mm	2500N
MFD108	586013	6	37mm	2500N
MFD098	586012	6	37mm	2500N
MFD148	586017	6	37mm	3200N
MFD138	586016	6	37mm	3000N
MFD170	586019	6	37mm	3200N
MFD128	586015	6	37mm	3000N
MFD160	586018	6	37mm	3200N
MFD200	586020	6	37mm	3600N
MFD225	586022	6	37mm	3600N
MFD215	586021	6	37mm	3600N
MFD250	586023	6	37mm	4000N
MFD275	586024	6	37mm	4000N
MFD319	586025	6	37mm	4000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

