

Morsetto per condotto di ventilazione non isolato nVent CADDY Macrofix



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il collare e' premontato e pronto all'uso (fino a 600 mm di diametro)

L'angolo di apertura e' stato aumentato per permettere un'installazione ancora piu' facile di tutte le misure standard di condotti aria spiralati (fino a 600 mm di diametro)

Il sistema di chiusura rapida impedisce l'apertura accidentale durante le fasi di installazione e regolazione (fino a 600 mm di diametro)

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano (fino a 600 mm di diametro)

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)
MFVN0100EG	586503	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0125EG	586505	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0150EG	586507	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0160EG	586508	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0200EG	586510	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0250EG	586512	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0315EG	586515	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0355EG	586516	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0400EG	586517	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0450EG	586518	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0500EG	586519	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0630EG	586522	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVN0800EG	586524	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVN1000EG	586526	1000 mm	M8, M10	23 mm	2 mm	6

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
MFVN0100EG	586503	27mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0125EG	586505	27mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
MFVN0150EG	586507	40mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0160EG	586508	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0200EG	586510	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0250EG	586512	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0315EG	586515	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0355EG	586516	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0400EG	586517	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0450EG	586518	40mm	80 °	900N	
MFVN0500EG	586519	40mm	80 °	900N	
MFVN0630EG	586522	40mm		1150N	ITB
MFVN0800EG	586524	40mm		1150N	
MFVN1000EG	586526	40mm		1400N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

