

nVent CADDY Macrofix Plus isolato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

L'angolo di apertura migliorato permette di installare piu' facilmente tutte le misure standard di tubi

Il sistema di bloccaggio rapido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Colore: Nero

Fine: Elettro galvanizzato

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)	Dimensione asta (RS)	N.B./N.	Larghezza (W)
MFP015	586701	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm
MFP019	586702	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm
MFP025	586703	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm
MFP031	586704	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm
MFP037	586705	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm
MFP044	586706	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm
MFP051	586707	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm
MFP058	586708	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm
MFP068	586709	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm
MFP078	586710	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm
MFP088	586711	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm
MFP098	586712	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm
MFP108	586713	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm
MFP118	586714	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm
MFP128	586715	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm
MFP138	586716	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm
MFP148	586717	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)	Dimensione asta (RS)	N.B./N.	Larghezza (W)
MFP160	586718	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm
MFP170	586719	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm
MFP200	586720	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm
MFP215	586721	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

