

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ con chiusura semplice



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Contiene un meccanismo di chiusura facile

Le rondelle aiutano a evitare lo schiacciamento del tubo in CPVC o plastica e garantiscono un fissaggio flottante

I bordi svasati e lo speciale design dell'area di saldatura aiutano a proteggere le tubazioni in CPVC

Ideale per installazioni in spazi limitati in cui è richiesta l'installazione di sistemi in prossimità della superficie di fissaggio

Adatto a tubi in acciaio per sprinkler da 3/4" a 2" (da 20 a 50 DN)

Elimina la necessità di rinforzi antisismici quando la distanza è minore di 150 mm dalla superficie di fissaggio

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

È conforme con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 12)

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	N.B./N.	Diametro esterno (OD)	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MPZ040	595056	32	40.0 - 42.4 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ025	595053	20	25.0 - 26.9 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ032	595054	25	32.0 - 33.7 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ020	595052	15	20.0 - 21.3 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ050	595057	40	48.3 - 50 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ075	595061	65	75.0 - 76.1 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ063	595059	50	60.3 - 63 mm	M10	30 mm	2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
MPZ040	595056	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ025	595053	1125N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ032	595054	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ020	595052	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
MPZ050	595057	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	1725N	
MPZ063	595059	1725N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

