

Supporto regolabile per montante a piramide ST nVent CADDY



CARATTERISTICHE

La regolazione dell'altezza consente il passaggio effettivo di tubi, conduit e passerelle portacavi intorno agli ostacoli

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico:	3:01
Fine:	Zincato a caldo
Temperatura:	-45 to 65 °C

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
PSA10CH13	360468	Polyethylene, Polypropylene, Acciaio	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
PSA16AH18	360469	Polyethylene, Polypropylene, Acciaio	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Area di superficie	Peso unità	Carico statico
PSA10CH13	360468	59355mm ²	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	91613mm ²	3 kg	6670N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

