

Supporto universale piramide nVent CADDY



CARATTERISTICHE

I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Sono inclusi due fori quadri per creare una struttura di supporto ad H con una larghezza utile di 305mm (solo per PBU16)

La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico: 3:01

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
PBU6M	360495	Polyethylene, Polypropylene, Acciaio inox 18-8 (EN 1,4305)	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
PBU10M	360496	Polyethylene, Polypropylene, Acciaio inox 18-8 (EN 1,4305)	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm
PBU16M	360497	Polyethylene, Polypropylene, Acciaio inox 18-8 (EN 1,4305)	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm




Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione filettatura (TS)	Quantità fori	A.	B	Area di superficie
PBU6M	360495	M10	3	114 mm	57 mm	26452mm ²
PBU10M	360496	M10	2	218 mm		59355mm ²
PBU16M	360497	M10	2	165 mm		91613mm ²

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PBU6M	360495	1330N
PBU10M	360496	4450N
PBU16M	360497	6670N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

