

Rinforzo asta a clip rapida CADDY nVent



CARATTERISTICHE

Fissa il profilo strut alla barra filettata irrigidendolo

Si installa a pressione con una sola mano


Nessun attrezzo e nessun serraggio richiesto

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio inox 316 (EN 1,4401)

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di montante	Dimensione asta (RS)
CSBRS2	404538	A (41 x 41 mm)	10
CSBRS3	404539	A (41 x 41 mm)	12
CSBRS4	402532	A (41 x 41 mm)	16



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

