

Vite di ancoraggio per bloccaggio asta CONTENITORE nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da usare con calcestruzzo e mattoni

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	B	C	Lunghezza (L)	Diametro della punta di perforazione
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	B	C	Lunghezza (L)	Diametro della punta di perforazione
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità foratura	Carico statico	Certificazioni
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

