

Fascetta per cavi autotagliante nVent CADDY



La fascetta autotagliante nVent CADDY è una soluzione datacom versatile e che non richiede utensili per fissare grandi quantità di cavi. Questo prodotto semplice ma innovativo presenta una lama da taglio incorporata per garantire massima tenuta e un fissaggio sicuro e pulito. Realizzata in resistente nylon 6/6, la fascetta autotagliante vanta un'ottima resistenza alla trazione di 22 kg/50 lb.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Elimina i bordi affilati e protegge dai tagli la pelle esposta durante l'installazione

Per il taglio è sufficiente bloccarla e ruotarla, non sono necessari utensili di taglio

Diversi colori, tra cui una versione nera con protezione UV per soddisfare esigenze specifiche

Conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Non contiene alogeni

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

SPECIFICHE

È conforme a: IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C)

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Colore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Temperatura di installazione
CADTIESC8CNA P	601019	Nylon, Acciaio inox 301 (EN 1,4310)	Naturale	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC11CN AP	601001	Nylon, Acciaio inox 301 (EN 1,4310)	Naturale	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Colore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Temperatura di installazione
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Acciaio inox 301 (EN 1,4310)	Nero	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Acciaio inox 301 (EN 1,4310)	Naturale	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Acciaio inox 301 (EN 1,4310)	Nero	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Acciaio inox 301 (EN 1,4310)	Nero	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Temperatura di esercizio
CADTIESC8CNAP	601019	-20 to 85 °C
CADTIESC11CNAP	601001	-20 to 85 °C
CADTIESC14CBAP	601009	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	-20 to 85 °C

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

