

# Bobina cavo catenaria collegamento velocità nVent CADDY



## CARATTERISTICHE

Viene utilizzata per installare lunghezze personalizzate di cavo delle catenarie con due meccanismi di bloccaggio

Bobina di cavo in acciaio nVent CADDY Speed Link

Cavo in acciaio per aeromobili costituito da 7 fasci di 19 fili ognuno.

## SPECIFICHE

**Fine:** Zincato a caldo

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro fune metallica | Lunghezza fune metallica | Angolo (a) |
|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| SLC6CTO           | 196819          | 6 mm                    |                          | 60 ° Max   |
| SLC6L50           | 196821          | 6 mm                    | 50m                      | 60 ° Max   |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Il carico statico 2 rappresenta un carico distribuito tra due o tre punti sull'installazione delle catenarie. Il carico statico 3 rappresenta un carico distribuito tra quattro o più punti sull'installazione delle catenarie.

Il pretensionamento del cavo deve essere effettuato utilizzando l'utensile pretensionatore.

Le lunghezze CTO sono ordinabili con incrementi di metri.

| Installazione orizzontale |         |        |
|---------------------------|---------|--------|
| Precarico                 | 1,000 N | 450 N  |
| Carico statico1 (F1)      | 490 N   | 590 N  |
| Carico statico 2 (F2)     | 880 N   | 1080 N |
| Carico statico 3 (F3)     | 980 N   | 1180 N |
| Installazione verticale   |         |        |
| Carico statico 4 (F4)     | 4,440 N |        |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

