

Raccordo di velocità nVent con staffa angolare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e staffa terminale ad angolo pre-assemblata

Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno

Semplice alternativa alla catenella e la sua ferramenta

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Fine:	Elettrolitico
Conforme a.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	A.	Dimensione del foro (HS)
SLK15L1AB	196500	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L2AB	196501	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	A.	Dimensione del foro (HS)
SLK15L3AB	196502	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L5AB	196503	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L2AB	196529	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L3AB	196530	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L5AB	196531	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L10AB	196716	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L2AB	196713	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L5AB	196715	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK15L1AB	196500	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2AB	196501	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3AB	196502	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5AB	196503	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2AB	196529	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3AB	196530	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK2L5AB	196531	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L10AB	196716	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2AB	196713	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5AB	196715	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
SLK15L1AB	196500	ITB, UL, cUL
SLK15L2AB	196501	ITB, UL, cUL
SLK15L3AB	196502	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503	ITB, UL, cUL
SLK2L2AB	196529	ITB, UL, cUL
SLK2L3AB	196530	ITB, UL, cUL
SLK2L5AB	196531	ITB, UL, cUL
SLK3L10AB	196716	
SLK3L2AB	196713	
SLK3L5AB	196715	



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

