

nVent CADDY Speed Link SLK con anello



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato

Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio

Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione

Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale

Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati

L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Finitura:	Elettrozincato
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Lunghezza (L)	Altezza (H)
-------------------	-----------------	-----------	---------------------	----------------------	---------------	-------------

SLK15L1LP	196601	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L7LP	196602	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK2L5LP	196545	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	3 mm	2m	101.6mm	62 mm

SLK3L3LP	196708	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
SLK15L1LP	196601	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3LPR2	196630	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L1LP	196604	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK3L10LP	196711	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
SLK3L3LP	196708	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

