


nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata

Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati

Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:1
Finitura: Elettrozincato
È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Dimensione barra (RS)	Lunghezza della vite (L)
SLK15L1SEM6	196564	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	1m	6	25mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Dimensione barra (RS)	Lunghezza della vite (L)
SLK15L1SEM8	196565	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK15L1SEM6	196564	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK15L3SEM8	196570	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

