

nVent CADDY Speed Link SLK con ancoretta



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato

Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi

Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione

Disponibile anche nella configurazione ancoretta ad Y

SPECIFICHE

Diametro della fune:	1.5 mm
Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Finitura:	Elettrozincato
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza della fune	A	B	Carico statico
SLK15L10T	196526	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	10m	39 mm	5 mm	195N

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza della fune	A	B	Carico statico
SLK15L1T	196521	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L7T	196525	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	7m	39 mm	5 mm	195N


Spessore (T): 12.5 mm

Larghezza (W): 19 mm

Altezza (H): 55 mm

Angolo (a): 90 ° Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

