

# Adattatore per collegamento velocità nVent con ancoraggio a cuneo



## CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH &Co. KG

Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato

Non sono richiesti attrezzi speciali

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

## SPECIFICHE

<b>Fattore di sicurezza carico statico:</b>	5:01
<b>Diametro della punta di perforazione:</b>	6mm
<b>Profondità foratura:</b>	31mm
<b>Profondità incasso:</b>	25 mm Min
<b>Fine:</b>	Elettrogalvanizzato
<b>Materiale:</b>	Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 3

