

Raccordo a Y nVent CADDY Speed Link SLK con gancio a Y



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio due terminali a gancio pre-assemblati

Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina

La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema

Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale

SPECIFICHE

Diametro fune metallica:	2 mm
Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Fine:	Elettro galvanizzato
Conforme a.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza fune metallica	Lunghezza fune metallica "Y" (YL)	A.	B
SLK2YH500L3	196550	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L7	196551	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L2	196549	Steel, Lega di zinco, Polypropylene	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C	Carico statico
SLK2YH500L3	196550	6.4 mm	440N
SLK2YH500L7	196551	6.4 mm	440N
SLK2YH500L2	196549	6.4 mm	440N


Spessore (T): 12.5 mm

Larghezza (W): 19 mm

Altezza (H): 55 mm

Angolo (a): 90 ° Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

