

nVent CADDY Superfix 243 M8



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Comprende un meccanismo di chiusura facile

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Colore: Nero
Fine: Elettro galvanizzato
Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)
SXE019	400056	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)
SXE023	400057	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm

Table 2/2					
Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

