

# Gancio pianale OCDC



## CARATTERISTICHE

Fornire un foro di montaggio mobile

Si fissa alla lamiera grecata a coda di rondine senza necessita' di forare

Si aggancia alla piega tra le lamiere metalliche


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Fine               | Dimensione del foro (HS) | Spessore flangia (FT) | B     |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| OCDC68MM          | 160700          | Acciaio   | nVent CADDY Armour | 6.8 mm                   | 1.0 - 2.5 mm          | 54 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | C     | X           | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|----------------|
| OCDC68MM          | 160700          | 46 mm | 13 x 8.5 mm | 400N           |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

