

Piastra base a due fori PBF per asta filettata



CARATTERISTICHE

Per applicazioni leggere con due fori e un dado/adattatore

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta (RS)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Acciaio	Elettro galvanizzato	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Acciaio	Elettro galvanizzato	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Acciaio	Elettro galvanizzato	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	A.	B	C
-------------------	-----------------	--------------	----	---	---

PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

