


Giunto vassoio vassoio universale con cestello a filo PEMSA



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Resistenza meccanica delle giunzioni elevata

Design e struttura robusti in acciaio

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Colore	Fine	A.	B
WBTUNVSPLEG	820700	Acciaio		Elettro galvanizzato	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Acciaio	Nero	Elettro galvanizzato	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	Certificazioni
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

