nVent CADDY

We connect and protect

PW2-ti/T asta a C Purlin Clip

CARATTERISTICHE

Per la sospensione di servizi da putrelle metalliche roll-lip

SPECIFICHE

Fine: nVent CADDY Armour

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	A.	B
PW2M6TIIN	175600	Acciaio, Spring Acciaio	6 mm	Filettato	12.5 mm	52 mm Min
PW2M8TIIN	175610	Acciaio, Spring Acciaio	8 mm	Filettato	12.5 mm	52 mm Min
PW2M10TIIN	175620	Acciaio, Spring Acciaio	10 mm	Filettato	12.5 mm	52 mm Min

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PW2M6TIIN	175600	700N
PW2M8TIIN	175610	700N
PW2M10TIIN	175620	700N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.