

RS Staffa di Ritegno di Sicurezza per Applicazioni Retrofit



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatta ad applicazioni esistenti e nuove costruzioni

Puo' essere installata senza smontare il sistema di supporto e/o rimuovere il morsetto

Compatibile con tutti i morsetti standard nVent CADDY e può essere fissata sia alla vite del morsetto che alla barra filettata

Il foro a goccia è compatibile con diversi diametri di barre filettate in modo di ridurre lo stock del 50%

I bordi del foro si bloccano sul filetto impedendo che la staffa si sposti o ruoti durante l'installazione

Rispetta la Norma NFPA® e permette un fissaggio sicuro in zone a rischio sismico

SPECIFICHE

Finitura: Prezincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Dimensione barra (RS)	Dimensione del foro (HS)
-------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	-----------------------	--------------------------


RS06	590250	165.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS08	590251	215.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS10	590252	266.7mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS12	590253	317.5mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS14	590254	368.3mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS16	590255	419.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS18	590256	469.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A
RS06	590250	82.3 mm
RS08	590251	82.3 mm
RS10	590252	82.3 mm
RS12	590253	82.3 mm
RS14	590254	82.3 mm
RS16	590255	82.3 mm
RS18	590256	82.3 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Aggiungere 50,8 mm di larghezza di flangia per determinare la lunghezza minima richiesta della cinghia.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

