


# Scaletta per cavi Speedway



La passerella a scaletta SPEEDWAY Cable Ladder è la struttura portante del sistema SPEEDWAY Cable Ladder. Le caratteristiche altamente ingegnerizzate aiutano a garantire un'installazione sicura conforme ai codici e agli standard del settore per i cavi ad alte prestazioni. La passerella a scaletta per cavi è progettata per adattarsi in modo efficiente alle variazioni di direzione in cantiere utilizzando i sistemi di accoppiamento integrati SPEEDLOK.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Cambi di direzione di facile montaggio per passerella a scaletta per cavi con l'innovativo sistema di accoppiamento integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

## SPECIFICHE

**Fine:** Zincato a caldo


**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Altezza (H) | A.    | B     |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------|-------|
| CL110X750HD       | 840040          | 750 mm        | 110 mm      | 25 mm | 85 mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Altezza (H) | A.    | B     |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------|-------|
| CL110X900HD       | 840050          | 900 mm        | 110 mm      | 25 mm | 85 mm |
| CL110X150HD       | 840000          | 150 mm        | 110 mm      | 25 mm | 85 mm |
| CL110X600HD       | 840030          | 600 mm        | 110 mm      | 25 mm | 85 mm |
| CL110X450HD       | 840020          | 450 mm        | 110 mm      | 25 mm | 85 mm |
| CL110X300HD       | 840010          | 300 mm        | 110 mm      | 25 mm | 85 mm |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

