

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 90°



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Crea un cambio di direzione a salire di 90° della passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

SPECIFICHE

Fine: Zincato a caldo

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Angolo (a)	A.	B	C
-------------------	-----------------	---------------	------------	----	---	---

CL110X900IR90 HD	840550	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750IR90 HD	840540	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600IR90 HD	840530	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450IR90 HD	840520	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150IR90 HD	840500	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300IR90 HD	840510	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	D
CL110X900IR90HD	840550	80 mm
CL110X750IR90HD	840540	80 mm
CL110X600IR90HD	840530	80 mm
CL110X450IR90HD	840520	80 mm
CL110X150IR90HD	840500	80 mm
CL110X300IR90HD	840510	80 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

