

Dado profilo strut senza molla



CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut


SPECIFICHE


Fattore di sicurezza del carico statico: 3.º

Table 1/1						
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra (RS)	Spessore (T)	Coppia (TQ)
NUTM6EG	314995	Acciaio	Elettrozincato	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Acciaio	Zincata a caldo	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Acciaio	Elettrozincato	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Acciaio	Zincata a caldo	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Codice a catalogo	Numeroarticolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra (RS)	Spessore (T)	Coppia (TQ)
NUTM10EG	315025	Acciaio	Elettrozincato	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Acciaio	Zincata a caldo	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Acciaio	Elettrozincato	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Acciaio	Zincata a caldo	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Acciaio	Elettrozincato	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Acciaio	Zincata a caldo	16	11.7 mm	125 N·m

Forza di estrazione						
Pezzo numero	Tipo di profilo	Spessore del prof	Spessore del profilato			
Pezzo Humero	ripo di promo	2,5 mm	2 mm	1,5 mm		
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N		
INO I MOXX	D, E	2000 N	-	-		
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N		
INUTIVIOXX	D, E	3330 N	-	-		
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N		
NOTIVITOXX	D, E	4890 N	-	-		
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N		
NUTWITZXX	D, E	3670 N	-	-		
NULTMA OTTO	А	5670 N	5050 N	4440 N		
NUTM12Txx	D, E	4250 N	-	-		
NII ITM16 oo	А	5670 N	4660 N	4440 N		
NUTM16xx	D, E	4250 N	-	-		





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

