


Fissaggio per condotto rotondo pieghevile TBHS con riduttore acustico, a V.



CARATTERISTICHE

Comprende fori per il fissaggio con rivetti a strappo

SPECIFICHE



Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Dimensione del foro 3 (HS3)
TBHS	597575	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

