

# Gancio per piattaforma trapezoidale TDHM con dado filettato



#### **CERTIFICAZIONI**



# CARATTERISTICHE

Installazione facile

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura

#### **SPECIFICHE**


Fine: nVent CADDY Armour Materiale: Acciaio per molle

Table 1/1								
Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione foro 2 (HS2)	Dimensione del foro 3 (HS3)	D		
TDHM10	179950	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max		
TDHM8	179940	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max		

Codice a catalogo	Numeroarticolo	Dimensione asta (RS)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione foro 2 (HS2)	Dimensione del foro 3 (HS3)	D
TDHM6	179930	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Spessore del soffitto	Carico statico F		
0,63 mm - 0,70 mm	600 N		
0,71 mm - 0,80 mm	700 N		
0,81 mm - 1,00 mm	800 N		
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N		
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N		
> 1,50 mm	1500 N		

## **SCHEMI**



## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

# Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY** 

**ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO** 

**SCHROFF** 

**TRACHTE** 

