

Alternativa telescopica al profilo di montaggio tradizionale, senza viti



CARATTERISTICHE

Si può fissare direttamente a muro per applicazioni murali

Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio

La costruzione con sezione uguale a profilo strut standard, permette di utilizzare la maggior parte di accessori dedicati in qualsiasi punto tra le due barre filettate

Righello integrato in pollici e centimetri agevola il posizionamento degli accessori di fissaggio

Supporta fino a sette conduits 2" (50 DN), sei tubi riempiti con acqua da 2" (50 DN) con 3 m di interspaziatura, o canale portacavi fino a 450 mm di larghezza

I conduit possono essere sostenuti sia sulla parte superiore che inferiore, eliminando la necessità di utilizzare un profilo strut doppio

Conduit e tubi possono essere posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Spessore (T)
TSR1220N	366593	Acciaio	Prezincato	13.7 mm	4.8 mm	1 mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	A	B	C	D	E
-------------------	-----------------	---	---	---	---	---

TSR1220N	366593	318 - 508 mm	356 - 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm
----------	--------	--------------	--------------	-------	---------	-------


Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)
TSR1220N	366593	1330N	880N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico 1 rappresenta un carico distribuito per larghezze di 300 - 500 mm e un carico puntuale per larghezze di 300 - 400 mm. Il carico statico 2 rappresenta un carico puntuale per larghezze di 400 - 500 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

