

Bullone a U



CARATTERISTICHE

Fornito con 4 dadi

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
UB4N23M6S6	599485	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		23 mm	10	M6
UB4N027M8S6	597615	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6EG	599405	Acciaio	Elettro galvanizzato	30 mm	20	M6
UB4N30M6S6	599490	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8EG	599410	Acciaio	Elettro galvanizzato	36 mm	25	M8
UB4N36M8S6	599495	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		36 mm	25	M8
UB4N042M8	599150	Acciaio	Elettro galvanizzato	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		46 mm	32	M6

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
UB4N46M6EG	599415	Acciaio	Elettro galvanizzato	42 mm	32	M8
UB4N049M8	599160	Acciaio	Elettro galvanizzato	49 mm	40	M8
UB4N049M8S6	597645	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Acciaio	Elettro galvanizzato	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8S6	599520	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		65 mm	50	M8
UB4N64M8EG	599425	Acciaio	Elettro galvanizzato	60 mm	50	M8
UB4N076M8S6	597665	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		76 mm	65	M8
UB4N74M8EG	599430	Acciaio	Elettro galvanizzato	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		74 mm	65	M8
UB4N090M10	599190	Acciaio	Elettro galvanizzato	90 mm	80	M10
UB4N090M8S6	599357	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		90 mm	80	M8
UB4N94M10EG	599440	Acciaio	Elettro galvanizzato	94 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		94 mm	80	M10
UB4N114M10	599200	Acciaio	Elettro galvanizzato	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		114 mm	100	M8
UB4N118M10EG	599445	Acciaio	Elettro galvanizzato	118 mm	100	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
UB4N118M10S6	599535	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		118 mm	100	M10
UB4N140M8	599337	Acciaio	Elettro galvanizzato	140 mm	125	M8
UB4N140M8S6	599350	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		140 mm	125	M8
UB4N146M12EG	599450	Acciaio	Elettro galvanizzato	146 mm	125	M12
UB4N146M12S6	599540	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		146 mm	125	M12
UB4N160M8	599338	Acciaio	Elettro galvanizzato	160 mm		M8
UB4N160M8S6	599351	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		160 mm		M8
UB4N168M12EG	599455	Acciaio	Elettro galvanizzato	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		168 mm		M12
UB4N168M14	599240	Acciaio	Elettro galvanizzato	168 mm	150	M14
UB4N168M8S6	599352	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Acciaio	Elettro galvanizzato	172 mm	150	M16
UB4N172M16S6	599550	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		172 mm	150	M16
UB4N219M10	599341	Acciaio	Elettro galvanizzato	219 mm	200	M10
UB4N219M10S6	599354	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		219 mm	200	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
UB4N219M16	599250	Acciaio	Elettro galvanizzato	219 mm	200	M16
UB4N224M12S6	599555	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		224 mm	200	M12
UB4N224M16EG	599470	Acciaio	Elettro galvanizzato	224 mm	200	M16
UB4N273M16	599260	Acciaio	Elettro galvanizzato	273 mm	250	M16
UB4N278M16EG	599475	Acciaio	Elettro galvanizzato	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		278 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Acciaio	Elettro galvanizzato	323 mm	300	M10
UB4N323M10S6	599356	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		323 mm	300	M10
UB4N329M16EG	599480	Acciaio	Elettro galvanizzato	345 mm	300	M16
UB4N329M16S6	599565	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		345 mm	300	M16

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N090M8S6	599357	125 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N219M10	599341	286 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
UB4N219M10S6	599354	286 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N323M10S6	599356	389 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

